

インタクト HPLCカラム価格表

極性基エンドキャッピングODS

カデンツァ Cadenza CX-C18

カデンツァ Cadenza CX-C18

粒子径:3 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, 極性基エンドキャッピング

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	CX020 / 45,000	CX030 / 45,000	CX000 / 45,000	-	-
20	-	-	CX029 / 45,000	CX039 / 45,000	CX009 / 45,000	-	-
30	CX011 / 42,000	CX071 / 38,000	CX021 / 38,000	CX031 / 38,000	CX001 / 38,000	CX061 / 42,000	CX0P1 / 68,000
50	CX012 / 45,000	CX072 / 42,000	CX022 / 42,000	CX032 / 42,000	CX002 / 42,000	CX062 / 45,000	CX0P2 / 80,000
75	CX013 / 48,000	CX073 / 45,000	CX023 / 45,000	CX033 / 45,000	CX003 / 45,000	CX063 / 48,000	CX0P3 / 95,000
100	CX014 / 53,000	CX074 / 48,000	CX024 / 48,000	CX034 / 48,000	CX004 / 48,000	CX064 / 53,000	CX0P4 / 120,000
150	CX015 / 58,000	CX075 / 53,000	CX025 / 53,000	CX035 / 53,000	CX005 / 53,000	CX065 / 58,000	CX0P5 / 150,000
250	CX016 / 75,000	CX076 / 68,000	CX026 / 68,000	CX036 / 68,000	CX006 / 68,000	CX066 / 75,000	CX0P6 / 180,000
500	-	-	-	-	CX007 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

ガードカートリッジ CX-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCCX0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCCX0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCCX0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

カデンツァ Cadenza CX-C18 HT (50MPa) / UP (100MPa)

カデンツァ Cadenza CX-C18 HT

充てん剤仕様は CX-C18と同じです。ガードカラムはありません。

カデンツァ Cadenza CX-C18 UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	CX020T / 45,000	CX030T / 45,000	CX000T / 45,000	10	-
20	-	-	CX029T / 45,000	CX039T / 45,000	CX009T / 45,000	20	-
30	CX011T / 45,000	CX071T / 45,000	CX021T / 45,000	CX031T / 45,000	CX001T / 45,000	30	CX021U / 45,000
50	CX012T / 45,000	CX072T / 45,000	CX022T / 45,000	CX032T / 45,000	CX002T / 45,000	50	CX022U / 50,000
75	CX013T / 48,000	CX073T / 48,000	CX023T / 48,000	CX033T / 48,000	CX003T / 48,000	75	CX023U / 55,000
100	CX014T / 53,000	CX074T / 53,000	CX024T / 53,000	CX034T / 53,000	CX004T / 53,000	100	CX024U / 60,000
150	CX015T / 58,000	CX075T / 58,000	CX025T / 58,000	CX035T / 58,000	CX005T / 58,000	150	CX025U / 75,000
250	CX016T / 75,000	CX076T / 75,000	CX026T / 75,000	CX036T / 75,000	CX006T / 75,000	250	CX026U / 95,000

極性基エンドキャッピング5 μ mODS

カデンツァ Cadenza 5CX-C18

カデンツァ Cadenza 5CX-C18

粒子径:5 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, 極性基エンドキャッピング

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	5CX011 / 42,000	5CX071 / 38,000	5CX021 / 35,000	5CX031 / 35,000	-	5CX001 / 35,000	5CX061 / 38,000
50	5CX012 / 45,000	5CX072 / 42,000	5CX022 / 35,000	5CX032 / 35,000	-	5CX002 / 35,000	5CX062 / 42,000
75	5CX013 / 48,000	5CX073 / 45,000	5CX023 / 38,000	5CX033 / 38,000	-	5CX003 / 38,000	5CX063 / 45,000
100	5CX014 / 53,000	5CX074 / 48,000	5CX024 / 42,000	5CX034 / 42,000	-	5CX004 / 42,000	5CX064 / 48,000
150	5CX015 / 58,000	5CX075 / 53,000	5CX025 / 45,000	5CX035 / 45,000	5CX045 / 45,000	5CX005 / 45,000	5CX065 / 53,000
250	5CX016 / 75,000	5CX076 / 68,000	5CX026 / 57,000	5CX036 / 57,000	5CX046 / 57,000	5CX006 / 57,000	5CX066 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	5CX0P1 / 60,000	-	-
50	5CX0P2 / 70,000	5CX0Q2 / 100,000	-
75	5CX0P3 / 80,000	-	-
100	5CX0P4 / 90,000	5CX0Q4 / 150,000	-
150	5CX0P5 / 120,000	5CX0Q5 / 180,000	-
250	5CX0P6 / 150,000	5CX0Q6 / 250,000	5CX0R6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ 5CX-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	G5CX0C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	G5CX0S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	G5CX0M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。



www.imtakt.com

Imtakt

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社