

# インタクト HPLCカラム価格表

シリカ-ポリマー Dual-Matrix ODS

ダカーボ  
**DACAPO DX-C18**

UHPLC対応(50MPa)

 **DACAPO DX-C18**

粒子径:2.5 $\mu$ m, 細孔径:13nm, 固定相:オクタデシル基, エンドキャッピング:有機ポリマー

2.5 $\mu$ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)			
	内径 1 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm
10	-	DX020 / 60,000	DX030 / 60,000	DX000 / 60,000
20	-	DX029 / 60,000	DX039 / 60,000	DX009 / 60,000
30	DX011 / 60,000	DX021 / 60,000	DX031 / 60,000	DX001 / 60,000
50	DX012 / 60,000	DX022 / 60,000	DX032 / 60,000	DX002 / 60,000
75	DX013 / 65,000	DX023 / 65,000	DX033 / 65,000	DX003 / 65,000
100	DX014 / 70,000	DX024 / 70,000	DX034 / 70,000	DX004 / 70,000
150	DX015 / 80,000	DX025 / 80,000	DX035 / 80,000	DX005 / 80,000
250	DX016 / 95,000	DX026 / 95,000	DX036 / 95,000	DX006 / 95,000

ガードカラムと併用する場合は30MPa以下でご使用ください

 **ガードホルダー**

(カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 4.6 mm 用	GCH01S	26,000
30MPa以下でご使用ください		

 **ガードカートリッジ DX-C18**

初めてガードカートリッジをお使いの時は  
ガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1 mm 用	GCDX0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 4.6 mm 用	GCDX0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
30MPa以下でご使用ください			

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。



[www.imtakt.com](http://www.imtakt.com)



〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク  
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社