

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能・汎用C8(水-有機溶媒)

Unison ^{ユニゾン} UK-C8

Unison UK-C8

粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:オクチル基, ポリメリックエンドキャッピング

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	UK820 / 45,000	UK830 / 45,000	UK800 / 45,000	-	-
20	-	-	UK829 / 45,000	UK839 / 45,000	UK809 / 45,000	-	-
30	UK811 / 42,000	UK871 / 38,000	UK821 / 38,000	UK831 / 38,000	UK801 / 38,000	UK861 / 42,000	UK8P1 / 68,000
50	UK812 / 45,000	UK872 / 42,000	UK822 / 42,000	UK832 / 42,000	UK802 / 42,000	UK862 / 45,000	UK8P2 / 80,000
75	UK813 / 48,000	UK873 / 45,000	UK823 / 45,000	UK833 / 45,000	UK803 / 45,000	UK863 / 48,000	UK8P3 / 95,000
100	UK814 / 53,000	UK874 / 48,000	UK824 / 48,000	UK834 / 48,000	UK804 / 48,000	UK864 / 53,000	UK8P4 / 120,000
150	UK815 / 58,000	UK875 / 53,000	UK825 / 53,000	UK835 / 53,000	UK805 / 53,000	UK865 / 58,000	UK8P5 / 150,000
250	UK816 / 75,000	UK876 / 68,000	UK826 / 68,000	UK836 / 68,000	UK806 / 68,000	UK866 / 75,000	UK8P6 / 180,000
500	-	-	-	-	UK807 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

ガードカートリッジ UK-C8

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUK8C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUK8S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCUK8M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

Unison ^{ユニゾン} UK-C8 HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-C8 HT

充てん剤仕様は UK-C8と同じです。ガードカラムはありません。

Unison UK-C8 UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	UK820T / 45,000	UK830T / 45,000	UK800T / 45,000	10	-
20	-	-	UK829T / 45,000	UK839T / 45,000	UK809T / 45,000	20	-
30	UK811T / 45,000	UK871T / 45,000	UK821T / 45,000	UK831T / 45,000	UK801T / 45,000	30	UK821U / 45,000
50	UK812T / 45,000	UK872T / 45,000	UK822T / 45,000	UK832T / 45,000	UK802T / 45,000	50	UK822U / 50,000
75	UK813T / 48,000	UK873T / 48,000	UK823T / 48,000	UK833T / 48,000	UK803T / 48,000	75	UK823U / 55,000
100	UK814T / 53,000	UK874T / 53,000	UK824T / 53,000	UK834T / 53,000	UK804T / 53,000	100	UK824U / 60,000
150	UK815T / 58,000	UK875T / 58,000	UK825T / 58,000	UK835T / 58,000	UK805T / 58,000	150	UK825U / 75,000
250	UK816T / 75,000	UK876T / 75,000	UK826T / 75,000	UK836T / 75,000	UK806T / 75,000	250	UK826U / 95,000

高分解能・低圧5 μ m C8

Unison ^{ユニゾン} US-C8

Unison US-C8

粒子径:5 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:オクチル基, ポリメリックエンドキャッピング

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	US811 / 42,000	US871 / 38,000	US821 / 35,000	US831 / 35,000	-	US801 / 35,000	US861 / 38,000
50	US812 / 45,000	US872 / 42,000	US822 / 35,000	US832 / 35,000	-	US802 / 35,000	US862 / 42,000
75	US813 / 48,000	US873 / 45,000	US823 / 38,000	US833 / 38,000	-	US803 / 38,000	US863 / 45,000
100	US814 / 53,000	US874 / 48,000	US824 / 42,000	US834 / 42,000	-	US804 / 42,000	US864 / 48,000
150	US815 / 58,000	US875 / 53,000	US825 / 45,000	US835 / 45,000	US845 / 45,000	US805 / 45,000	US865 / 53,000
250	US816 / 75,000	US876 / 68,000	US826 / 57,000	US836 / 57,000	US846 / 57,000	US806 / 57,000	US866 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	US8P1 / 60,000	-	-
50	US8P2 / 70,000	US8Q2 / 100,000	-
75	US8P3 / 80,000	-	-
100	US8P4 / 90,000	US8Q4 / 150,000	-
150	US8P5 / 120,000	US8Q5 / 180,000	-
250	US8P6 / 150,000	US8Q6 / 250,000	US8R6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ US-C8

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCU8C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCU8S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	GCU8M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com

Imtakt

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社